

DMP Factory 350 Dual

Metalldruck mit Doppel-Laser und integriertem Pulvermanagement, der Software 3DXpert[®] von Oqton und modernen Materialien



DMP Factory 350 Dual

Hohe Präzision, hoher Durchsatz

Das DMP Factory 350 Dual-System ist jetzt in einer Zwei-Laser-Konfiguration erhältlich und verringert die Druckzeiten um bis zu 50 %. Die Steigerung der Produktivität bei gleichbleibend hoher Qualität und Reproduzierbarkeit senkt die Betriebskosten. Beim DMP Factory 350 Dual ist das Pulvermanagement in den Drucker integriert, um die Belastung für Bediener und Umwelt durch das Pulver zu reduzieren.

HOCHWERTIGES PULVER- & PROZESSMANAGEMENT

Integriertes Pulvermanagement und automatisches Sieben, hohe Pulverrecyclingfähigkeit – längere Lebensdauer des Pulvers.

DURCHGÄNGIGER METALLDRUCKPROZESS

Die DMP-Drucker, die Software 3DXpert von Oqton und die Materialien sind präzise auf zuverlässige Prozesse und Reproduzierbarkeit ausgelegt.

HERVORRAGENDE METALLURGISCHE EIGENSCHAFTEN


Dank des branchenweit niedrigsten O₂-Gehalts während des Drucks (<25 ppm) besitzen die Bauteile eine ausgezeichnete Qualität und eine hohe chemische Reinheit.

UMFASSEND GETESTETE MATERIALIEN

Die Druckparameter wurden über Tausende von Stunden optimiert und gewährleisten eine prognostizierbare Druckqualität mit einer breiten Palette an Materialien.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Mit der NoSupports*-Technologie profitieren Sie von stützenlosem Drucken, während Hybrid Alignment* subtraktive und additive Prozesse kombiniert.



Typische Fertigungsanwendungen für den DMP Factory 350 Dual

LUFT-/RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG

Wärmetauscher, Kraftstoffeinspritzdüsen, Verwirbler, Mischer

MEDIZINTECHNIK

Knie (tibial), Hüftschalen, chirurgische Schablonen

TRANSPORT

Strukturbauteile (z. B. Halterungen, Gehäuse für Antriebsstränge), Wärmetauscher und Verteiler

KOHLENSTOFFABSCHIEDUNG

Gas-Schaltvorrichtungen, Wärmetauscher, Gaskondensatoren

HALBLEITER

Wafer-Tische, Flüssigkeitsverteiler, Kühlung für lineare Stufen, Showerheads, Gaspfeileitungen und -mischer

ENERGIE

Statorschaufeln, Laufräder, Turbinenschaufeln, Blisks und andere Komponenten

Erreichen Sie mehr – mit Direktmetalldruck (DMP)

SCHÖPFEN SIE DAS POTENZIAL IHRES PRODUKTS AUS

Dank völliger Designfreiheit können per Direktmetalldruck gefertigte 3D-Druckteile stärker, leichter, langlebiger und leistungsfähiger konstruiert werden als gefräste oder gegossene Baugruppen. Stellen Sie leistungsfähigere Produkte schneller und zu geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsmethoden her.

OPTIMIEREN SIE IHRE LIEFERKETTEN

Mit DMP haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Produktion, ohne auf Spezialkomponenten von Zulieferern angewiesen zu sein. Drucken Sie bei Bedarf ganze Baugruppen mit weniger Komponenten.

BESCHLEUNIGEN SIE DIE MARKTEINFÜHRUNG

Forschen und entwickeln Sie, entwerfen Sie Prototypen und stellen Sie Produktionsteile her – alles in ein und demselben System. DMP-Anwender konstruieren schneller und verkürzen die Produktionszeiten. Verwandeln Sie komplexe Baugruppen, deren Herstellung und Montage Hunderte oder sogar Tausende von Stunden in Anspruch nähmen, in ein hochwertiges integriertes Einzelteil, das sich innerhalb von Stunden drucken lässt.

ERHÖHEN SIE DIE FLEXIBILITÄT IHRER FERTIGUNG

Bei der additiven Metallfertigung benötigen Sie keine Werkzeuge. Sie sind in der Lage, Entwürfe schnell zu aktualisieren und die Produktion umzustellen, um der sich stets ändernden Marktnachfrage gerecht zu werden.

* Wenden Sie sich an unser AIG-Team, um zu erfahren, wie Sie NoSupports und Hybrid Alignment in Ihrer Anwendung einsetzen können.

Technische Daten des Druckers DMP Factory 350 Dual

Laserleistungstyp	2 x 500 W/Faserlaser ¹	
Wellenlänge des Lasers	1070 nm	
Einzelbauvolumen (X x Y x Z) Höhe inklusive Druckplatte	275 x 275 x 420 mm	
Schichtstärke	Einstellbar, min. 5 µm, typisch: 30, 60, 90 µm	
Optionen für Metalllegierungen für Einfachlaserkonfigurationen:	LaserForm Ti Gr5 (A) ² LaserForm Ti Gr23 (A) ² LaserForm AlSi10Mg (A) ³ LaserForm AlSi7Mg0.6 (A) ³	LaserForm 316L (A) ³ LaserForm CoCrF75 (A) ³ Certified M789 (A) ³
Werkstoffauftrag	Nachbeschichter mit flexiblem Raket	
Wiederholbarkeit	$\Delta x (3\sigma) = 60 \mu\text{m}$, $\Delta y (3\sigma) = 60 \mu\text{m}$, $\Delta z (3\sigma) = 60 \mu\text{m}$	
Mindestgröße der Details	200 µm	
Typische Genauigkeit	±0,1–0,2 % bei minimal ±100 µm	
Heizung der Druckplattform	250 °C	

PLATZANFORDERUNGEN

Abmessungen, ohne Verpackung (B x T x H)	2360 x 2400 x 2870 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	Ca. 4200 kg

ANLAGENANFORDERUNGEN

Anforderungen an die Stromversorgung	400 V/15 kVA/50–60 Hz/3-phasig
Anforderungen an die Druckluftversorgung	6–10 bar
Anforderungen an die Gasversorgung	Argon, 4–6 bar
Wasserkühlung	Kühler im Lieferumfang des Druckers

QUALITÄTSKONTROLLE

DMP Monitoring	Optional
----------------	----------

STEUERUNGSSYSTEM UND SOFTWARE

Software-Tools	Die umfassende Softwarelösung 3DXpert von Oqton für die additive Metallfertigung
Steuerungs-Software	DMP Software-Suite
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise
Formate für Eingabedateien	Alle CAD-Formate, z. B. IGES, STEP, STL, native Leseformate inkl. PMI-Daten, alle Mesh-Formate
Netzwerktyp und -protokoll	Ethernet 1 Gbps, RJ-45-Stecker

ZUBEHÖR

Auswechselbare Druckmodule	Optionale, sekundäre, herausnehmbare Druckmodule (Removable Print Modules) für schnellen Materialwechsel
Kit für Volumenreduzierung auf abnehmbarem Druckmodul mit 275 x 275 x 420 mm Druckvolumen	Optional

PULVERVERWALTUNG

Pulververwaltung	Optional extern
Werkstoffbefüllung	Manuell

ZERTIFIZIERUNG

	CE, NRTL
--	----------

¹ Die maximale Laserleistung in der Pulverschicht beträgt typischerweise 450 W für 500-W-Laser ² Aufbau A ³ Aufbau B Höhe ohne Signalturm *Nur für Evaluierungszwecke durch AIG Services in den Vereinigten Staaten

Metalllegierungen für die DMP-Baureihe

Die breite Palette an sofort einsatzbereiten LaserForm-Materialien von 3D Systems ist speziell für DMP-Drucker von 3D Systems formuliert und optimiert, um eine hohe Teilequalität und konsistente Teileeigenschaften zu erzielen. 3D Systems bietet eine Datenbank mit Druckparametern, die in den Teileproduktionsstätten von 3D Systems umfassend mit Materialien entwickelt, getestet und optimiert wurde. Diese Anlagen stellen ein einzigartiges Fachwissen über 3D-Druck bereit. Dieses Fachwissen ist im Laufe vieler Jahre aus der Erfahrung mit mehr als einer Million anspruchsvoller Metallproduktionsteile, die aus verschiedenen Materialien gedruckt wurden, entstanden.



Wärmetauscher mit komplexen Kühlkanälen aus LaserForm AlSi10Mg (A)



Minireaktor zur Maßstabsprüfung, gebaut aus LaserForm 17-4PH (A)



Gasbrenner mit integrierten Kühlkanälen aus LaserForm Ni718 (A)



Teilkronen, Kronenkappen und Brücken aus LaserForm CoCr (C)



Hoch korrosionsbeständiger Impeller aus LaserForm 316L (A)




Blasform mit kontrahen Hohlräumen aus LaserForm-Maraging-Stahl (B)



Turbineleitschaufel, korrosionsbeständig bei hohen Temperaturen, aus Certified HX (A)



Wärmetauscher mit hoher thermischer Wärmeübertragung aus Certified CuCr2.4 (A)



Kurzwellen-EMS-Kollimator aus Certified Wolfram (A)




Gemufftes Reduzierstück aus Certified CuNi30 (A)

*Verfügbarkeit variiert je nach Druckermodell



DMP MONITORING FÜR ECHTZEIT-PROZESSÜBERWACHUNG

Advanced Manufacturing erfordert eine genaue Überwachung der Prozessvariablen. DMP Monitoring ist ein System zur Prozessüberwachung und zerstörungsfreier Qualitätskontrolle, das eine Fülle von Daten für fundierte Entscheidungen über die Produktqualität liefert und auch zur Prozessverfolgbarkeit und Dokumentation für stark regulierte Branchen dient.



SCHNELLE DATENAUFBEREITUNG UND HERAUSRAGENDE BAUOPTIMIERUNG

Im Lieferumfang jedes DMP-Druckers ist die Software 3DXpert von Oqton enthalten, die Präzisionslösung für den Metalldruck. Sie profitieren von intelligenten Design-Tools und schneller Druckvorbereitung auf Basis einer Datenbank mit umfassend getesteten Druckparametern für das Material Ihrer Wahl. Keine andere Software ermöglicht die Lokalisierung von Druckstrategien für Metallteile mit höherer Präzision.

Garantie/Haftungsausschluss: Die Leistungsmerkmale dieser Produkte können je nach Produkthanwendung, Betriebsbedingungen, Materialkombinationen oder Endnutzung abweichen. 3D Systems übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dies betrifft insbesondere auch die Markteignung sowie die Eignung für einen bestimmten Zweck.

© 2024 by 3D Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.
3D Systems, das Logo von 3D Systems, 3DXpert und 3D Sprint sind eingetragene Marken von 3D Systems, Inc.